



## Garnitura viljuškastih / okastih ključeva s račnom, u torbi zakretan pod kutom od 15°, broj ključeva: 10



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	614838 10
GTIN	4062406649852
Razred artikla	62A

### Opis

#### Izvedba:

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. S obje strane nalaze se po 2 različite širine ključa. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

U praktičnoj tekstilnoj futroli za alat.

#### Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

#### Dio isporuke:

Po 1 ključ br. 614828 u veličinama 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

### Tehnički opis

Broj ključeva	10
Položaj ključa	15 stupanj
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	mat kromiran
Dimenzije širine ključa	metrički

Preklopna čegrtaljka	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

## Pribor

Viljuškasti / okasti ključ s računomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 8 mm	614828 8
Viljuškasti / okasti ključ s računomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 9 mm	614828 9
Viljuškasti / okasti ključ s računomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 10 mm	614828 10
Viljuškasti / okasti ključ s računomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 11 mm	614828 11
Viljuškasti / okasti ključ s računomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 13 mm	614828 13
Viljuškasti / okasti ključ s računomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 14 mm	614828 14
Viljuškasti / okasti ključ s računomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 16 mm	614828 16
Viljuškasti / okasti ključ s računomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 17 mm	614828 17
Viljuškasti / okasti ključ s računomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 18 mm	614828 18
Viljuškasti / okasti ključ s računomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 19 mm	614828 19