



## Garnitura viljuškastih / okastih ključeva s račnom, u torbi zakretan pod kutom od 15°, broj ključeva: 5



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	614838 5
GTIN	4062406649845
Razred artikla	62A

### Opis

#### Izvedba:

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. S obje strane nalaze se po 2 različite širine ključa. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°. U praktičnoj tekstilnoj futroli za alat.

#### Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

#### Dio isporuke:

Po 1 ključ br. 614828 u veličinama 8; 10; 13; 16; 17.

### Tehnički opis

Broj ključeva	5
Položaj ključa	15 stupanj
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	mat kromiran

Dimenzije širine ključa	metrički
Preklopna čegrtaljka	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

## Pribor

Viljuškasti / okasti ključ s računomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 8 mm	614828 8
Viljuškasti / okasti ključ s računomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 10 mm	614828 10
Viljuškasti / okasti ključ s računomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 13 mm	614828 13
Viljuškasti / okasti ključ s računomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 16 mm	614828 16
Viljuškasti / okasti ključ s računomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 17 mm	614828 17