

**Garant****VHM svrdlo za duboke rupe DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m7: 8,051-Xmm****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 122797 8,051-X |
| GTIN           | 4062406653880  |
| Razred artikla | 11P            |

**Opis****Izvedba:**

Za izradu dopuštenih rupa u čeliku ili materijalima s kratkim rezom. **Pouzdana cjelovita obrada** bez odvojenog centriranja i bez naknadnih postupaka razvrtanja. Samocentriranje je značajno poboljšano **dodatnim piramidnim vrhom** za optimalnu zaobljenost i pridržavanja mjera bušene rupe unutar tolerancije. Dvije bušaće oštrice i četiri rezne oštrice za visoku kvalitetu površine bušenog zida.

**Podaci o toleranciji:**

**H7:** Izvedba za toleranciju provrta H7.

**+/- 0,003 mm:** Proizvodna tolerancija ili tolerancija rezanja nominalnog Ø D<sub>c</sub>.

**Napomena:**

Duljina spirale  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.

Naručite oblik **HB:** s br. **122797 + 129100HB.**

Naručite oblik **HE:** s br. **122797 + 129100HE.** Posebna izrada po narudžbi kupca: Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata. Zadržava se pravo na isporuku prevelike i premale količine od ±10 % (najmanje 1 komad).

Vrijeme dostave: 6 radnih tjedana

Min. količina narudžbe: 5 komada

**Tehnički opis**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Duljina žlijeba za odvođenje L <sub>c</sub> | 61 mm           |
| Ukupna duljina L                            | 103 mm          |
| Standard                                    | Tvornička norma |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Broj oštrica Z         | 2                |
| Ø drške D <sub>s</sub> | 10 mm            |
| Ø-područje             | 8,051 - 9,449 mm |
| Prevlaka               | TiAlN            |
| Rezni materijal        | VHM              |
| izvedba                | 5×D              |
| Kut vrha               | 140 stupanj      |
| Drška                  | DIN 6535 HA s h6 |
| Unutarnje hlađenje     | da, s 25 bara    |
| Polustandardno         | da               |
| Prsten u boji          | zeleno           |
| Vrsta proizvoda        | Spiralno svrdlo  |

### Podaci korisnika

|                                | Prikladno za | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno    | 100 m/min      | P       |
| Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno    | 90 m/min       | P       |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno    | 80 m/min       | P       |
| Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup> | prikladno    | 70 m/min       | P       |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno    | 60 m/min       | P       |
| GG(G)                          | prikladno    | 90 m/min       | K       |
| mokro maksimalno               | prikladno    |                |         |
| mokro minimalno                | prikladno    |                |         |
| Zrak                           | prikladno    |                |         |

### Usluge

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Brušenje tip HB | 129100 HB |
| Brušenje tip HE | 129100 HE |

