

Garant**Gruborezno glodalo HSS-Co8, bez prevlake, Ø k12 DC: 28mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	192600 28
GTIN	4045197107121
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

S rebrastim profilom i brušenim slobodnim površinama. Široki razmaci između zubi mogu se dodatno brusiti bez izmjena profila.

Do vel. 20 geometrija čeone oštrice za ukapanje.

Tehnički opis

Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,031 mm
Ø reza D_c	28 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,5 mm
Broj zubi Z	5
Ø drške D_s	25 mm
Ukupna duljina L	121 mm
Duljina rezne oštrice L_s	45 mm
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	k12
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake

Rezni materijal	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil glodanja	NR
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	83 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	12 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		