

Plosnati magnet s unutarnjim navojem, Neodimij, Ø: 13mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085924 13
GTIN	2050001737748
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- Postojan na temperaturu do najviše 80°C.
- Pocinčana površina, jezgra magneta do neodimija.
- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Napomena:

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.

Tehnički opis

Navojni prihvat	da
Nazivna sila stezanja	60 N
Ø	13 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	80 °C
Navoji	M3 mm
Materijal površine	pocinčano
Visina	4,5 mm
Težina	7,5 g

Visina s navojem	11,5 mm
Materijal jezgre magneta	Neodimij
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

Pribor

Garnitura kuka s vanjskim navojem.10-dijelni navoji M3	085921 M3
--	-----------