

**Valjkasti magnet s toleriranim dimenzijama, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085928 20
GTIN	2050000964879
Razred artikla	08Q

**Opis****Izvedba:**

- Zaštićeni valjkasti magnet s 3 do 6-struko većom magnetskom silom od magneta od tvrdog ferita.
- Tolerancija dosjeda na vanjski Øh6.
- Postojan na temperaturu do najviše 200°C.
- Jezgra magneta do samarij-kobalta (SmCo<sub>5</sub>).

**Upotreba:**

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

**Tehnički opis**

Visina	25 mm
maksimalna dimenzija upusta stražnje strane	6 mm
Nazivna sila stezanja	230 N
Materijal površine	Nikal
Ø	20 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	200 °C
Materijal jezgre magneta	SmCo <sub>5</sub>
Vrsta proizvoda	Valjkasti magnet

