

**HOLEX****Valjkasti magnet s zaštitnom pločom, AlNiCo, Ø: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085946 25
GTIN	4045197372918
Razred artikla	02A

**Opis****Izvedba:**

- Okrugli magnet s odvojenom prijanjaućom površinom i provrtom.
- Magnetski materijal postojan do maksimalno 550 °C.

**Upotreba:**

- Ugradnja u mjerne instrumente s kazaljkom.
- Fiksiranje malih metalnih predmeta.

**Tehnički opis**

Ø provrta za pričvršćivanje	4,8 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	550 °C
Visina	15,9 mm
Ø	25 mm
Nazivna sila stezanja	34 N
Materijal jezgre magneta	AlNiCo
Vrsta proizvoda	Valjkasti magnet

