

Valjkasti magnet s toleriranim dimenzijama, AlNiCo, Ø: 25mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085925 25
GTIN	2050000964831
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- **Zaštićeni valjkasti magnet s jezgrom magneta od AlNiCo.**
- **Tolerancija dosjeda na vanjski Ø h6.**
- **Postojanost na temperaturu do maksimalno 220°C.**

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Tehnički opis

Materijal površine	pocinčano
maksimalna postojanost na temperaturi	220 °C
Ø	25 mm
Visina	30 mm
maksimalna dimenzija upusta stražnje strane	5 mm
Nazivna sila stezanja	80 N
Materijal jezgre magneta	AlNiCo
Vrsta proizvoda	Valjkasti magnet

