

## Valjkasti magnet s toleriranim dimenzijama, Neodimij, Ø: 32mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085929 32
GTIN	2050001737540
Razred artikla	08Q

### Opis

#### Izvedba:

- Zaštićeni valjkasti magnet s 3 do 6-struko većom magnetskom silom od magnetu od tvrdog ferita.
- Tolerancija dosjeda na vanjski Øh6.
- Postojan na temperaturu do najviše 80°C.
- Jezgra magnetu do neodimija.

#### Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

### Tehnički opis

Ø	32 mm
maksimalna dimenzija upusta stražnje strane	5 mm
Nazivna sila stezanja	700 N
Materijal površine	Nikal
Visina	40 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	80 °C
Materijal jezgre magnetu	Neodimij
Vrsta proizvoda	Valjkasti magnet

