



## Gruborezno glodalo HSS-Co8, TiAlN, Ø DC: 16mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 192650 16     |
| GTIN           | 4045197107589 |
| Razred artikla | 12W           |

### Opis

#### Izvedba:

**S brušenom stražnjom površinom.** <br>Do vel. 20 geometrija čeone oštrice za ukapanje. <br>Široki razmaci između zubi mogu se dodatno brusiti bez izmjena profila. Vel. 6M do 25M – **MID glodalo:** Dimenzije u skladu s **tvorničkom normom**, koje se nalaze **između** DIN 844 **kratko** i DIN 844 **dugačko**.

Cjenovno povoljna alternativa.

Unutarnje hlađenje: ne

Tolerancija nazivnog Ø: js12

Broj zubi Z: 4

Kut spirale: 30 stupanj

Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Drška: DIN 1835 B s h6

Broj zubi Z: 4

Duljina rezne oštrice L<sub>s</sub>: 32 mm

Ukupna duljina L: 92 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 16 mm

Duljina skošenja pod 45°: 0,6 mm

Posmak f<sub>z</sub> za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,025 mm

### Tehnički opis

|  |          |
|--|----------|
| Duljina skošenja pod 45°   | 0,6 mm   |
| Broj zubi Z  | 4        |
| Posmak f <sub>z</sub> za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,025 mm |
| Ø reza D <sub>c</sub>  | 16 mm    |

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Ø drške D <sub>s</sub>               | 16 mm                     |
| Ukupna duljina L                     | 92 mm                     |
| Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub> | 32 mm                     |
| Smjer ispostave                      | vodoravno, koso i okomito |
| Drška                                | DIN 1835 B s h6           |
| Tolerancija nazivnog Ø               | js12                      |
| Kut spirale                          | 30 stupanj                |
| Kut skošenih rubova                  | 45 stupanj                |
| Prevlaka                             | TiAlN                     |
| Rezni materijal                      | HSS Co 8                  |
| Standard                             | DIN 844 B                 |
| Profil glodanja                      | NR                        |
| Unutarnje hlađenje                   | ne                        |
| Prsten u boji                        | nema                      |
| Vrsta proizvoda                      | Kutna glodača glava       |

## Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka)    | prikladno samo u posebnim uvjetima | 120 m/min      | N       |
| Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 78 m/min       | P       |
| Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 55 m/min       | P       |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 55 m/min       | P       |
| Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 29 m/min       | P       |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno samo u posebnim uvjetima | 25 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | prikladno                          | 17 m/min       | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | prikladno samo u posebnim uvjetima | 14 m/min       | M       |

|                  |                                    |          |   |
|------------------|------------------------------------|----------|---|
| GG(G)            | prikladno samo u posebnim uvjetima | 46 m/min | K |
| CuZn             | prikladno samo u posebnim uvjetima | 92 m/min | N |
| Uni              | prikladno                          |          |   |
| mokro maksimalno | prikladno                          |          |   |
| suho             | prikladno samo u posebnim uvjetima |          |   |