

Plosnati magnet s unutarnjim navojem, Neodimij, Ø: 16mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085924 16
GTIN	2050001737755
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- Postojan na temperaturu do najviše 80°C.
- Pociočana površina, jezgra magneta do neodimija.
- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Napomena:

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.

Tehnički opis

Visina s navojem	11,5 mm
Navoji	M4 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	80 °C
Visina	4,5 mm
Materijal površine	pociočano
Težina	13,2 g
Nazivna sila stezanja	95 N
Navojni prihvat	da

Ø	16 mm
Materijal jezgre magneta	Neodimij
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

Pribor

Garnitura kuka s vanjskim navojem.10-dijelni navoji M4	085921 M4
--	-----------