



## Akumulatorski kutni odvijač, Tip: CLBA083



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	071142 CLBA083
GTIN	697099651482
Razred artikla	03S

### Opis

#### Izvedba:

Alati za bežičnu montažu Cleco® CellClutch™ su inteligentni, ali jednostavni za upotrebu i, uz klasičnu funkciju brojanja, nude programabilnost kod montaže. Preciznost i ponovljivost s CMK vrijednošću od > 1,67 (s tolerancijom od  $\pm 10\%$  u skladu s ISO 5393).

- **Jednostavno za programiranje: Programirajte brojeve okretaja i višestupanjske postupke zatezanja vijcima kako biste izbjegli pogreške i poboljšali produktivnost.**
- **Prokušana Cleco spojka: Nudi pouzdanost i dugotrajnost u proizvodnoj liniji.**
- **Svjetlo statusa: Prikaz u boji za stanje zatezanja i brojenja.**
- **Višebojno LED svjetlo: Radno svjetlo za dodatne povratne informacije rukovatelja „OK/NE OK“, istovremeno osvjetljavajući vaš obradak.**
- **Programabilne strategije pričvršćivanja vijcima: Uklonite mogućnost oštećenja navoja i pogreške pri zatezanju pomoću programiranja broja okretaja i strategija.**
- **Jedinstvena platforma za baterije.**

#### Dio isporuke:

Bez baterija i punjača.

#### Napomena:

Odgovarajuće baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073827 vel. MB18; 073816 vel. MB18 kao i pod br. 073840. Za podešavanje okretnog momenta potreban je uređaj za umjeravanje alata; koji možete pronaći od br. 654381.

## Tehnički opis

Visina	76 mm
Raspon broja okretaja	92 - 915 min <sup>-1</sup>
Broj sadržanih baterija	0
Pogonski profil prihвата za alat	4-kut
Duljina	452,4 mm
Dimenzije prihвата za alat	3/8 col
Napon baterije	18 V
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Kapacitet baterije	3 Ah
Područje okretnog momenta	2,2 - 8 Nm
Težina bez baterije	1,46 kg
Vrsta proizvoda	Odvijač