



## Akumulatorski pištoljski odvijač, Tip: CLBP08Q



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	071143 CLBP08Q
GTIN	697099651550
Razred artikla	03S

### Opis

#### Izvedba:

Alati za bežičnu montažu Cleco® CellClutch™ su inteligentni, ali jednostavni za upotrebu i, uz klasičnu funkciju brojanja, nude programabilnost kod montaže. Preciznost i ponovljivost s CMK vrijednošću od > 1,67 (s tolerancijom od  $\pm 10\%$  u skladu s ISO 5393).

- **Jednostavno za programiranje: Programirajte brojeve okretaja i višestupanjske postupke zatezanja vijcima kako biste izbjegli pogreške i poboljšali produktivnost.**
- **Prokušana Cleco spojka: Nudi pouzdanost i dugotrajnost u proizvodnoj liniji.**
- **Svjetlo statusa: Prikaz u boji za stanje zatezanja i brojenja.**
- **Višebojno LED svjetlo: Radno svjetlo za dodatne povratne informacije rukovatelja „OK/NE OK”, istovremeno osvjetljavajući vaš obradak.**
- **Programabilne strategije pričvršćivanja vijcima: Uklonite mogućnost oštećenja navoja i pogreške pri zatezanju pomoću programiranja broja okretaja i strategija.**
- **Jedinstvena platforma za baterije.**

#### Dio isporuke:

Bez baterija i punjača.

#### Napomena:

Odgovarajuće baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073827 vel. MB18; 073816 vel. MB18 kao i pod br. 073840. Za podešavanje okretnog momenta potreban je uređaj za umjeravanje alata; koji možete pronaći od br. 654381.

## Tehnički opis

Prihvat za alat	Brzoizmjenjiva glava
Duljina	213,5 mm
Kapacitet baterije	2 Ah
Težina bez baterije	1,04 kg
maksimalan broj okretaja	985 min <sup>-1</sup>
Dimenzije prihvata za alat	1/4 col
maskimalan okretni moment	8 Nm
Napon baterije	18 V
Visina	209 mm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Područje okretnog momenta	2,1 - 8 Nm
Vrsta proizvoda	Odvijač