



Akumulatorski kutni odvijač, Tip: CLBA123



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	071142 CLBA123
GTIN	697099651499
Razred artikla	03S

Opis

Izvedba:

Alati za bežičnu montažu Cleco® CellClutch™ su inteligentni, ali jednostavni za upotrebu i, uz klasičnu funkciju brojanja, nude programabilnost kod montaže. Preciznost i ponovljivost s CMK vrijednošću od > 1,67 (s tolerancijom od $\pm 10\%$ u skladu s ISO 5393).

- **Jednostavno za programiranje: Programirajte brojeve okretaja i višestupanjske postupke zatezanja vijcima kako biste izbjegli pogreške i poboljšali produktivnost.**
- **Prokušana Cleco spojka: Nudi pouzdanost i dugotrajnost u proizvodnoj liniji.**
- **Svjetlo statusa: Prikaz u boji za stanje zatezanja i brojenja.**
- **Višebojno LED svjetlo: Radno svjetlo za dodatne povratne informacije rukovatelja „OK/NE OK“, istovremeno osvjetljavajući vaš obradak.**
- **Programabilne strategije pričvršćivanja vijcima: Uklonite mogućnost oštećenja navoja i pogreške pri zatezanju pomoću programiranja broja okretaja i strategija.**
- **Jedinstvena platforma za baterije.**

Dio isporuke:

Bez baterija i punjača.

Napomena:

Odgovarajuće baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073827 vel. MB18; 073816 vel. MB18 kao i pod br. 073840. Za podešavanje okretnog momenta potreban je uređaj za umjeravanje alata; koji možete pronaći od br. 654381.

Tehnički opis

Duljina	452,4 mm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Kapacitet baterije	3 Ah
Pogonski profil prihvata za alat	4-kut
Dimenzije prihvata za alat	3/8 col
Raspon broja okretaja	65 - 650 min ⁻¹
Napon baterije	18 V
Visina	76 mm
Broj sadržanih baterija	0
Težina bez baterije	1,46 kg
Područje okretnog momenta	3,3 - 12 Nm
Vrsta proizvoda	Odvijač