



Akumulatorski kutni odvijač, Tip: CLBA303



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 071142 CLBA303 |
| GTIN | 697099651512 |
| Razred artikla | 03S |

Opis

Izvedba:

Alati za bežičnu montažu Cleco® CellClutch™ su inteligentni, ali jednostavni za upotrebu i, uz klasičnu funkciju brojanja, nude programabilnost kod montaže. Preciznost i ponovljivost s CMK vrijednošću od > 1,67 (s tolerancijom od $\pm 10\%$ u skladu s ISO 5393).

- **Jednostavno za programiranje: Programirajte brojeve okretaja i višestupanjske postupke zatezanja vijcima kako biste izbjegli pogreške i poboljšali produktivnost.**
- **Prokušana Cleco spojka: Nudi pouzdanost i dugotrajnost u proizvodnoj liniji.**
- **Svjetlo statusa: Prikaz u boji za stanje zatezanja i brojenja.**
- **Višebojno LED svjetlo: Radno svjetlo za dodatne povratne informacije rukovatelja „OK/NE OK”, istovremeno osvjetljavajući vaš obradak.**
- **Programabilne strategije pričvršćivanja vijcima: Uklonite mogućnost oštećenja navoja i pogreške pri zatezanju pomoću programiranja broja okretaja i strategija.**
- **Jedinstvena platforma za baterije.**

Dio isporuke:

Bez baterija i punjača.

Napomena:

Odgovarajuće baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073827 vel. MB18; 073816 vel. MB18 kao i pod br. 073840. Za podešavanje okretnog momenta potreban je uređaj za umjeravanje alata; koji možete pronaći od br. 654381.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Raspon broja okretaja | 26 - 255 min ⁻¹ |
| Pogonski profil prihvata za alat | 4-kut |
| Visina | 76 mm |
| Dimenzije prihvata za alat | 3/8 col |
| Opskrba energijom | Akumulatorski pogon |
| Napon baterije | 18 V |
| Broj sadržanih baterija | 0 |
| Duljina | 492 mm |
| Kapacitet baterije | 3 Ah |
| Težina bez baterije | 1,73 kg |
| Područje okretnog momenta | 8,3 - 30 Nm |
| Vrsta proizvoda | Odvijač |