

Plosnati magnet bez navoja, Neodimij, Ø: 13mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085923 13
GTIN	2050001735799
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- Postojan na temperaturu do najviše 80°C.
- Pociočana površina, jezgra magneta do neodimija.
- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Tehnički opis

Ø	13 mm
Težina	4,5 g
Materijal površine	pociočano
Visina	4,5 mm
Nazivna sila stezanja	60 N
maksimalna postojanost na temperaturi	80 °C
Materijal jezgre magneta	Neodimij
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

