

Garant**List kružne pile s tvrdometalnim zubima Kut nagiba negativan, Øxrupa: 250X32Mmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	179700 250X32M
GTIN	4045197096111
Razred artikla	11T

Opis**Izvedba:**

Visokoučinsko ozubljenje sa visokim uvodnim zubom i niskim završnim zubima. Zubi trapeznog oblika od tvrdog metala lako režu i osiguravaju čisti rez.

Prednost:

Naročito prikladno za tvrdo anodizirane (eloksirane) profile.

Upotreba:

Na strojevima s velikim brzinama.

F = fino ozubljenje za profile tankih stjenki ili ploče do debljine stjenke od 5 mm.

M = srednje ozubljenje za profile i cijevi s debljinom stjenke iznad 5 mm.

G = grubo ozubljenje za pune komade poput poluga i šipki.

Negativan kut rezanja 6° za primjenu na oscilirajućim strojevima s dovodenjem lista pile odozgo. Prvenstveno za tanke profile.

Napomena:

- **Preporučena brzina rezanja: 40 – 80 m/s, kod tvrdih materijala poput legura, mesinga ili bronce koristiti po najmanju moguću donju vrijednost.**
- **Naročito obratite pozornost na ravnomjerni posmak; sprečava oštećenja.**
- **Dodatne izvedbe na upit.**
- **Daljnje listove pila pronaći ćete u katalogu 2.**

Tehnički opis

prikladno za pilu	Kaltenbach
Podjela t	13,1 mm
Ø	250 mm
Debljina	3,2 mm
Ø bušenja	32 mm
Broj zubi Z	60
Opremanje	HM
Ø priteznih rupa	11 mm
Broj priteznih rupa	2
Ø priteznih rupa polukrug	63 mm
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	List kružne pile

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	850 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	650 m/min	N
CuZn	prikladno	450 m/min	N
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		