

HOLEX**Valjkasti magnet s zaštitnom pločom, AlNiCo, Ø: 32mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 085946 32 |
| GTIN | 4045197608604 |
| Razred artikla | 02A |

Opis**Izvedba:**

- Okrugli magnet s odvojenom prijanjaućom površinom i provrtom.
- Magnetski materijal postojan do maksimalno 550 °C.

Upotreba:

- Ugradnja u mjerne instrumente s kazaljkom.
- Fiksiranje malih metalnih predmeta.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Ø | 32 mm |
| Nazivna sila stezanja | 48 N |
| Ø provrta za pričvršćivanje | 7,1 mm |
| Visina | 25,4 mm |
| maksimalna postojanost na temperaturi | 550 °C |
| Materijal jezgre magneta | AlNiCo |
| Vrsta proizvoda | Valjkasti magnet |

