

Garant

List kružne pile s tvrdometalnim zubima Kut nagiba negativan, Ø×rupa:
350X40Mmm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	179700 350X40M
GTIN	4045197096197
Razred artikla	11T

Opis**Izvedba:**

Visokoučinsko ozubljenje sa visokim uvodnim zubom i niskim završnim zubima. Zubi trapeznog oblika od tvrdog metala lako režu i osiguravaju čisti rez.

Prednost:

Naročito prikladno za tvrdo anodizirane (eloksirane) profile.

Upotreba:

Na strojevima s velikim brzinama.

F = fino ozubljenje za profile tankih stjenki ili ploče do debljine stjenke od 5 mm.

M = srednje ozubljenje za profile i cijevi s debljinom stjenke iznad 5 mm.

G = grubo ozubljenje za pune komade poput poluga i šipki.

Negativan kut rezanja 6° za primjenu na oscilirajućim strojevima s dovodenjem lista pile odozgo. Prvenstveno za tanke profile.

Napomena:

- **Preporučena brzina rezanja: 40 – 80 m/s, kod tvrdih materijala poput legura, mesinga ili bronce koristiti po najmanju moguću donju vrijednost.**
- **Naročito obratite pozornost na ravnomjerni posmak; sprečava oštećenja.**
- **Dodatne izvedbe na upit.**
- **Daljnje listove pila pronaći ćete u katalogu 2.**

Tehnički opis

Debljina	3,4 mm
prikladno za pilu	Eisele
Podjela t	13,1 mm
Ø	350 mm
Ø bušenja	40 mm
Broj zubi Z	84
Opremanje	HM
Broj priteznih rupa	2;4
Ø priteznih rupa	8;12 mm
Ø priteznih rupa polukrug	55; 64 mm
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	List kružne pile

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	850 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	650 m/min	N
CuZn	prikladno	450 m/min	N
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		