

Plosnati magnet s unutarnjim navojem, Neodimij, Ø: 20mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085924 20
GTIN	2050001737762
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- Postojan na temperaturu do najviše 80°C.
- Pociočana površina, jezgra magneta do neodimija.
- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Napomena:

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.

Tehnički opis

Visina	6 mm
Ø	20 mm
Navoji	M4 mm
Materijal površine	pociočano
Navojni prihvat	da
Visina s navojem	13 mm
Nazivna sila stezanja	140 N
Težina	16,5 g

maksimalna postojanost na temperaturi	80 °C
Materijal jezgre magneta	Neodimij
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

Pribor

Garnitura kuka s vanjskim navojem.10-dijelni navoji M4	085921 M4
--	-----------