

Valjkasti magnet s toleriranim dimenzijama, SmCo₅, Ø: 32mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085928 32
GTIN	2050000965197
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

- Zaštićeni valjkasti magnet s 3 do 6-struko većom magnetskom silom od magneta od tvrdog ferita.
- Tolerancija dosjeda na vanjski Øh6.
- Postojan na temperaturu do najviše 200°C.
- Jezgra magneta do samarij-kobalta (SmCo₅).

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Tehnički opis

Nazivna sila stezanja	600 N
Ø	32 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	200 °C
Visina	40 mm
maksimalna dimenzija upusta stražnje strane	5 mm
Materijal površine	Nikal
Materijal jezgre magneta	SmCo ₅
Vrsta proizvoda	Valjkasti magnet

