

Re-Bo**List pile za metal, Ø×debljina: 68X1,6Mmm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	178860 68X1,6M
GTIN	4045197245601
Razred artikla	17B

Opis

Izvedba:**Vrhunski njemački proizvod**, precizno brušeni oblik zuba.**Odgovara:****GF i AXX AiR.**

Tehnički opis

Debljina	1,6 mm
Ø	68 mm
Ø bušenja	16 mm
Broj zubi Z	64
Rezni materijal	HSS E
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	List kružne pile

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	800 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	600 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	37 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	22 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	20 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	11 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	S
GG(G)	prikladno	27 m/min	K
CuZn	prikladno	400 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		