

**Gruborezno glodalo, TiAlN, Ø DC: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	192850 8
GTIN	4045197108210
Razred artikla	12W

**Opis****Izvedba:****S finim rebrastim profilom i brušenom slobodnom površinom.**

Geometrija čeone oštrice za ukapanje.

Cjenovno povoljna alternativa.

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,014 mm
Duljina skošenja pod $45^\circ$	0,3 mm
Ø reza $D_c$	8 mm
Broj zubi Z	3
Ø drške $D_s$	10 mm
Ukupna duljina L	69 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	19 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	js12
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	TiAlN

Rezni materijal	HSS Co 8
Standard	DIN 844
Profil glodanja	HR
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	78 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	55 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	17 m/min	M
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	92 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		