


**Plosnati magnet bez navoja, Neodimij, Ø: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085923 16
GTIN	2050001735782
Razred artikla	08Q

**Opis****Izvedba:**

- Postojan na temperaturu do najviše 80°C.
- Pociočana površina, jezgra magneta do neodimija.
- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

**Upotreba:**

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

**Tehnički opis**

Visina	4,5 mm
Ø	16 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	80 °C
Nazivna sila stezanja	95 N
Težina	5,5 g
Materijal površine	pociočano
Materijal jezgre magneta	Neodimij
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

