



Gruborezno glodalo, TiAlN, Ø DC: 16mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	192850 16
GTIN	4045197108258
Razred artikla	12W

Opis

Izvedba:

S finim rebrastim profilom i brušenom slobodnom površinom.

Geometrija čelone oštrice za ukapanje.

Cjenovno povoljna alternativa.

Tehnički opis

Duljina skošenja pod 45°	0,4 mm
Ø reza D_c	16 mm
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,033 mm
Broj zubi Z	4
Ø drške D_s	16 mm
Ukupna duljina L	92 mm
Duljina rezne oštrice L_s	32 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	js12
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	TiAlN

Rezni materijal	HSS Co 8
Standard	DIN 844
Profil glodanja	HR
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	78 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	55 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	17 m/min	M
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	92 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		