

Garant**Gruborezno glodalo, TiAlN, Ø DC: 30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	192840 30
GTIN	4045197108173
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:****S finim rebrastim profilom i brušenom slobodnom površinom.**

Geometrija čeine oštrice za ukapanje.

Tehnički opis

Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,065 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,3 mm
Ø reza D_c	30 mm
Broj zubi Z	5
Ø drške D_s	25 mm
Ukupna duljina L	121 mm
Duljina rezne oštrice L_s	45 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	$\pm 0,12$
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	HSS Co 8

Standard	DIN 844
Profil glodanja	HR
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	78 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	55 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	55 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	29 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	14 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	46 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	92 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		