

**Plosnati magnet s unutarnjim navojem, Neodimij, Ø: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085924 25
GTIN	2050001737779
Razred artikla	08Q

**Opis****Izvedba:**

- Postojan na temperaturu do najviše 80°C.
- Pociočana površina, jezgra magneta do neodimija.
- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

**Upotreba:**

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

**Napomena:**

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.

**Tehnički opis**

Visina s navojem	14 mm
Nazivna sila stezanja	200 N
Visina	7 mm
Navoji	M4 mm
Ø	25 mm
Težina	34 g
maksimalna postojanost na temperaturi	80 °C
Navojni prihvat	da

Materijal površine	pocinčano
Materijal jezgre magneta	Neodimij
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

---

**Pribor**

Garnitura kuka s vanjskim navojem.10-dijelni navoji M4	085921 M4
--	-----------