

**Plosnati magnet bez navoja, Neodimij, Ø: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085923 20
GTIN	2050001737687
Razred artikla	08Q

**Opis****Izvedba:**

- Postojan na temperaturu do najviše 80°C.
- Pociočana površina, jezgra magneta do neodimija.
- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

**Upotreba:**

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

**Tehnički opis**

Ø	20 mm
Nazivna sila stezanja	140 N
Materijal površine	pociočano
Težina	15 g
Visina	6 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	80 °C
Materijal jezgre magneta	Neodimij
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

