

**Snažni magnet sa zaštitnom pločom, AlNiCo, Ukupna visina: 30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085934 30
GTIN	4045197372581
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

- **Jak magnet u obliku mosta. S provrtom za pričvršćivanje magnetu.**
- **(Veličina 35 i 41 s 2 rupe).**
- **Magnet materijala postojan do maksimalno do 550 °C.**

Upotreba:

Za držanje, podizanje ili sortiranje manjih željeznih dijelova ili za ugradnju u električni relej, mjerne instrumente itd.

Tehnički opis

Dubina jednog pola	11 mm
Širina jednog pola	28,6 mm
Ukupna visina	30 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	550 °C
Nazivna sila stezanja	118 N
Materijal jezgre magnetu	AlNiCo
Vrsta proizvoda	Snažni magnet

