

**Valjkasti magnet s toleriranim dimenzijama, AlNiCo, Ø: 50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085925 50
GTIN	2050000964848
Razred artikla	08Q

**Opis****Izvedba:**

- Zaštićeni valjkasti magnet s jezgrom magneta od AlNiCo.
- Tolerancija dosjeda na vanjski Ø h6.
- Postojanost na temperaturu do maksimalno 220°C.

**Upotreba:**

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

**Tehnički opis**

Materijal površine	pocinčano
maksimalna dimenzija upusta stražnje strane	2 mm
Nazivna sila stezanja	350 N
Ø	50 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	220 °C
Visina	50 mm
Materijal jezgre magneta	AlNiCo
Vrsta proizvoda	Valjkasti magnet

