

Valjkasti magnet s toleriranim dimenzijama, Neodimij, Ø: 8mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085929 8
GTIN	2050001737588
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- Zaštićeni valjkasti magnet s 3 do 6-struko većom magnetskom silom od magnetu od tvrdog ferita.
- Tolerancija dosjeda na vanjski Øh6.
- Postojan na temperaturu do najviše 80°C.
- Jezgra magnetu do neodimija.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Tehnički opis

Ø	8 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	80 °C
Nazivna sila stezanja	25 N
Materijal površine	Nikal
maksimalna dimenzija upusta stražnje strane	10 mm
Visina	20 mm
Materijal jezgre magnetu	Neodimij
Vrsta proizvoda	Valjkasti magnet

