

**Plosnati magnet s unutarnjim navojem, Neodimij, Ø: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085924 32
GTIN	2050001737786
Razred artikla	08Q

**Opis****Izvedba:**

- Postojan na temperaturu do najviše 80°C.
- Pociočana površina, jezgra magneta do neodimija.
- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

**Upotreba:**

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

**Napomena:**

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.

**Tehnički opis**

Nazivna sila stezanja	350 N
Navojni prihvata	da
Materijal površine	pociočano
Težina	48 g
Ø	32 mm
Visina s navojem	15,5 mm
Navoji	M5 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	80 °C

Visina	7 mm
Materijal jezgre magneta	Neodimij
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

---

**Pribor**

Garnitura kuka s vanjskim navojem.10-dijelni navoji M5	085921 M5
--	-----------