

**HOLEX****Plosnati lončasti magnet sa zaštitnom pločom, AlNiCo, Ø: 19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085944 19
GTIN	4045197372819
Razred artikla	02A

**Opis****Izvedba:**

- Plosnati magnet za zaštitu ugrađen u metalno oblogu.
- Pričvršćenje magneta sa donje strane kroz rupu u utoru.
- Magnetski materijal otporan na temperaturu do najviše 550°C (vel. 19 do 100°C).

**Upotreba:**

Učvršćenja.

**Tehnički opis**

Materijal površine	Čelik
Visina	7,5 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	100 °C
Ø provrta za pričvršćivanje	4,5 mm
Nazivna sila stezanja	30 N
Ø	19 mm
Materijal jezgre magneta	AlNiCo
Vrsta proizvoda	Lončasti magnet

