

**Valjkasti magnet s toleriranim dimenzijama, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085928 6
GTIN	2050000964855
Razred artikla	08Q

**Opis****Izvedba:**

- Zaštićeni valjkasti magnet s 3 do 6-struko većom magnetskom silom od magnetu od tvrdog ferita.
- Tolerancija dosjeda na vanjski Øh6.
- Postojan na temperaturu do najviše 200°C.
- Jezgra magnetu do samarij-kobalta (SmCo<sub>5</sub>).

**Upotreba:**

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

**Tehnički opis**

Nazivna sila stezanja	8 N
Visina	20 mm
Ø	6 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	200 °C
maksimalna dimenzija upusta stražnje strane	10 mm
Materijal površine	Nikal
Materijal jezgre magnetu	SmCo <sub>5</sub>
Vrsta proizvoda	Valjkasti magnet

