

HOLEX**Gruborezno glodalo HSS-Co8, TiAlN, Ø DC: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	192930 20
GTIN	4045197108920
Razred artikla	12W

Opis**Izvedba:****S finim rebrastim profilom i brušenom slobodnom površinom.**

Geometrija čeone oštrice za ukapanje.

Cjenovno povoljna alternativa.

Tehnički opis

Broj zubi Z	4
Ø reza D_c	20 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,046 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,25 mm
Ø drške D_s	20 mm
Ukupna duljina L	141 mm
Duljina rezne oštrice L_s	75 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	js12
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	HSS Co 8

Standard	DIN 844
Profil glodanja	HR
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,15×D kod obodnog glodanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	101 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	78 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	17 m/min	M
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	92 m/min	N
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		