

**Valjkasti magnet s toleriranim dimenzijama, AlNiCo, Ø: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085925 6
GTIN	2050000964800
Razred artikla	08Q

**Opis****Izvedba:**

- **Zaštićeni valjkasti magnet s jezgrom magneta od AlNiCo.**
- **Tolerancija dosjeda na vanjski Ø h6.**
- **Postojanost na temperaturu do maksimalno 220°C.**

**Upotreba:**

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

**Tehnički opis**

Materijal površine	pocinčano
maksimalna dimenzija upusta stražnje strane	2 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	220 °C
Visina	10 mm
Ø	6 mm
Nazivna sila stezanja	2 N
Materijal jezgre magneta	AlNiCo
Vrsta proizvoda	Valjkasti magnet

