

**HOLEX****Plosnati lončasti magnet sa zaštitnom pločom, AlNiCo, Ø: 29mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085944 29
GTIN	4045197372833
Razred artikla	02A

**Opis****Izvedba:**

- Plosnati magnet za zaštitu ugrađen u metalno oblogu.
- Pričvršćenje magneta sa donje strane kroz rupu u utoru.
- Magnetski materijal otporan na temperaturu do najviše 550°C (vel. 19 do 100°C).

**Upotreba:**

Učvršćenja.

**Tehnički opis**

Visina	8,7 mm
Ø	28,5 mm
Materijal površine	Čelik
Ø provrta za pričvršćivanje	5,2 mm
Nazivna sila stezanja	50 N
Materijal jezgre magneta	AlNiCo
Vrsta proizvoda	Lončasti magnet

