


**Garant****Valjkasto čono glodalo H, bez prevlake, Ø×širina js16: 40X20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	181100 40X20
GTIN	4045197096364
Razred artikla	11U

**Opis****Izvedba:**

Glodala režu čono i obodno.

**Upotreba:**

**Tip H** = fino ozubljenje, spirala od 20°.

**Napomena:**

Vel. 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 moguće je montirati samo pomoću uzdužnog klina.

$f_z$  za  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

**Tehnički opis**

Ø reza $D_c$	40 mm
Ø prihvata H7	16 mm
Broj zubi Z	10
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Izvedba drške	s rupom
Ukupna visina	20 mm
Prevlaka	bez prevlake

Rezni materijal	HSS Co 5
Standard	DIN 841
Tip	H
Tolerancija nazivnog Ø	js16
Prihvat za valjkasto čeono glodalo	s utorom za klin
Kut spirale	20 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Unutarnje hlađenje	ne
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Valjkasto glodalo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	22 m/min	P
GG(G)	prikladno	20 m/min	K
CuZn	prikladno	45 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		