


Garant**Gruborezno glodalo, bez prevlake, Ø k12 DC: 30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	192970 30
GTIN	4045197109095
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

Rebrasti profil i brušene slobodne površine. S čeonu stranu u sredini s upuštanjem. Široki žljebovi omogućuju često brušenje bez promjene profila.

Prednost:

Za čeonu glodanje (gruba obrada) s malom dubinom rezanja (uglavnom s čeonu stranu). **Zbog male slobodne duljine vrlo velika krutost.**

Tehnički opis

Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,055 mm
Broj zubi Z	5
Ø reza D_c	30 mm
Ø drške D_s	20 mm
Ukupna duljina L	90 mm
Duljina rezne oštrice L_s	30 mm
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	k12
Kut spirale	30 stupanj

Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 8
Profil glodanja	NR
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	83 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	23 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	12 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	55 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		