



Držač ureznika, podesiv pojačan, tip: 1.1/2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	148150 1.1/2
GTIN	4045197814876
Razred artikla	12L

Opis

Izvedba:

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti.

Pojačana izvedba. Sve dimenzije **s kvalitetno kovanim čeličnim kućištem i punim čeličnim ručkama.**

Standard: DIN 1814

Stezni raspon □: 2 - 8 mm

za ručni ureznik DIN 352: M1 – M12

za ručne razvrtače Ø DIN 206: 2,5 - 9,5 mm

Ukupna duljina: 200 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina	200 mm
Stezni raspon □	2 - 8 mm
za ručni ureznik DIN 352	M1 – M12
za ručne razvrtače Ø DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta proizvoda	Okretalo za narezno svrdlo