


**Garant****Valjkasto čeono glodalo N, bez prevlake, Ø×širina js16: 100X50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	181500 100X50
GTIN	4045197096500
Razred artikla	11U

**Opis****Izvedba:**

Glodala režu čeono i obodno.

**Upotreba:**

**Tip N** = normalno ozubljenje, 30° spirala.

**Napomena:**

$f_z$  za  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

**Tehnički opis**

Ø prihvata H7	32 mm
Ø reza $D_c$	100 mm
Broj zubi Z	12
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Izvedba drške	s rupom
Ukupna visina	50 mm
Prevlaka	bez prevlake

Rezni materijal	HSS Co 5
Standard	DIN 1880 T1
Tip	N
Tolerancija nazivnog Ø	js16
Prihvat za valjkasto čeono glodalo	s utorom za klin
Kut spirale	30 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Unutarnje hlađenje	ne
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Valjkasto glodalo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	18 m/min	M
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		