

**Tračni metar twoCOMP očitavanje u colima, duljina trake: 396col****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	462220 396
GTIN	4007368113225
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:**

Džepni metar u vrpci s **očitanjem u colima**. Podjela col/col (gornji i donji rub). Robusna traka i kvačica za remen. Kućište od ABS plastike otporne na udarce i mekanom komponentom za držanje za praktično rukovanje. **S automatskim blokiranjem trake i mekanim uvlačenjem trake**. Mat bijela čelična traka s otiskom inča u crnoj boji, a stopa u crvenoj boji.

Tehnički opis

Visina kućišta	45 mm
Širina kućišta	88 mm
Duljina trake	394 col
Širina trake	30 mm
Duljina trake	10 m
Duljina kućišta	88 mm
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta proizvoda	Metar u traci

Usluge

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 10/2 m

026240 10/2