

BMI**Tračni metar twoCOMP očitavanje u colima, duljina trake: 120col****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 462220 120 |
| GTIN | 4007368113195 |
| Razred artikla | 46M |

Opis**Izvedba:**

Džepni metar u vrpci s **očitanjem u colima**. Podjela col/col (gornji i donji rub). Robusna traka i kvačica za remen. Kućište od ABS plastike otporne na udarce i mekanom komponentom za držanje za praktično rukovanje. **S automatskim blokiranjem trake i mekanim uvlačenjem trake**. Mat bijela čelična traka s otiskom inča u crnoj boji, a stopa u crvenoj boji.

Tehnički opis

| | |
|-----------------|---------------|
| Duljina trake | 3 m |
| Širina trake | 16 mm |
| Duljina trake | 120 col |
| Širina kućišta | 60 mm |
| Visina kućišta | 32 mm |
| Duljina kućišta | 60 mm |
| Standard | EG II |
| Kalibriranje | G1 |
| Vrsta proizvoda | Metar u traci |

Usluge

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 5 m

026240 5