


Garant**Valjkasto gruborezno glodalo NR, bez prevlake, Ø×širina js16: 63X40mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	182200 63X40
GTIN	4045197096753
Razred artikla	11U

Opis

Izvedba:

Profil sa brušenom slobodnom površinom. Široko ozubljenje može se često oštriti bez promjene profila.

Napomena:

f_z za $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Tehnički opis

Ø reza D_c	63 mm
Ø prihvata H7	27 mm
Broj zubi Z	8
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Izvedba drške	s rupom
Ukupna visina	40 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 5

Standard	DIN 1880 T1
Profil glodanja	NR
Tolerancija nazivnog \emptyset	js16
Prihvat za valjkasto čeono glodalo	s utorom za klin
Kut spirale	27 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Unutarnje hlađenje	ne
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Valjkasto glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	18 m/min	M
CuZn	prikladno	45 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		