

Garant**Stezna vodilica 120, duljina vodilice: 800mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360110 800
GTIN	4045197815934
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- Sve funkcionalne površine su precizno brušene, točnost uparivanja 0,03mm.
- Vodilice i čeljusti s površinski kaljeni.
- Kompaktan modularan oblik, velika sila stezanja 40 kN, maksimalni moment stezanja 50Nm.
- Priključne rupe za GARANT ZeroClamp stezni sustav sa nultom točkom (priključni razmak 200mm), moguće stezanje putem steznih/rasterskih ploča ili steznih vilica.
- Ravnalo na gornjoj površini vodilice omogućava brzo ponovno pozicioniranje steznih čeljusti.
- Moguće koristiti u kombinaciji s raznim mjernim uređajima.
- Moguće je uobičajeno i grip stezanje.
- Stezni raspon moguće je individualno produžiti.
- Jednostavno stezanje pomoću momentnog ključa.

Upotreba:

- 5-osna obrada na višeosnim obradnim centrima.
- Ekonomično rješenje u primjeni sa steznim sustavom s nultom točkom GARANT ZeroClampna sustavima za paletiranje odnosno automatskim sustavima ili direktno na stolu za stroj, odnosno steznim tornjevima.

Dodatni pribor:

Razne izvedbe steznih čeljusti, magnetska letvica, graničnik za obratke vidi br. 360112 do 360129. Momentni ključ br. 656050 vel. 60, povlačni vijci br. 360025 vel. 18M16, stezni sustav br. 360127

Tehnički opis

Širina B	120 mm
Visina H	60 mm
Duljina vodilice	800 mm
Duljina D (L)	800 mm
Vrsta proizvoda	Zatezna vodilica

Pribor

Ozubljeni umetak tip GRIPP-3,8	360118 GRIPP-3,8
Osnovna čeljust tip F	360119 F
Osnovna čeljust tip P	360119 P
Čeljust za stezanje prema dolje širina čeljusti 120 mm	360114 120
Garnitura steznih vilica 6-dijelna	360127
ZeroClamp povlačni vijak tip 18M16	360025 18M16
Aluminijska nasadna čeljust širina čeljusti 120 mm	360122 120
Paralelna stezna čeljust širina čeljusti 120 mm	360115 120
Prednja čeljust prevučena tvrdim metalom širina čeljusti 120 mm	360124 120
Ozubljeni umetak tip GLATT-HM	360118 GLATT-HM
Nasadna čeljust materijal STAHL	360162 STAHL
Momentni ključ dvosmjernom računom maks. stezni moment 60 Nm	656050 60
Fiksna čeljust širina čeljusti 120 mm	360116 120