

**Garant**
**Valjkasto gruborezno glodalo NR, TiN, Ø×širina js16: 40X32 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	182220 40X32
GTIN	4045197096791
Razred artikla	11U

**Opis**
**Izvedba:**

<B>Profil s brušenom slobodnom površinom.</B>

<B>Gruborezno glodalo</B> s oblim rebrastim profilom zubi.

**Napomena:**

$f_z$  za  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

Ø prihvata H7: 16 mm

Broj zubi Z: 6

Posmak  $f_z$  za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm

**Tehnički opis**

Broj zubi Z	6
Ø prihvata H7	16 mm
Ø reza $D_c$	40 mm
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Izvedba drške	s rupom
Ukupna visina	32 mm

Prevlaka	TiN
Rezni materijal	HSS Co 5
Standard	DIN 1880 T1
Profil glodanja	NR
Tolerancija nazivnog Ø	js16
Prihvat za valjkasto čeono glodalo	s utorom za klin
Kut spirale	27 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Unutarnje hlađenje	ne
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Valjkasto glodalo