

**Garant****Glodalo za Woodruff utore, bez prevlake,  $\varnothing$  DC  $\times$  LC h11  $\times$  e8: 38,5X9mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	194010 38,5X9
GTIN	4045197109439
Razred artikla	11W

**Opis****Izvedba:**

Za obodno glodanje i popravke utora, križno ozubljeno.

Bokovi zubi su brušeni stoga se glodalo ne može zaglaviti u izratku. Površina specijalno obrađena.

**Napomena:**

Za glodanje Woodruff utora prema DIN 6888 ili za glodanje malih utora.

**Tehnički opis**

$\varnothing$ reza $D_c$	38,5 mm
Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Za Woodruff utore DIN 6888	9,0 $\times$ 15,0 mm
Broj zubi Z	12
$\varnothing$ drške $D_s$	12 mm
Ukupna duljina L	71 mm
Duljina rezne oštrice $l_1$	9 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 5
Standard	DIN 850 D/F

Profil glodanja	križno ozubljen
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Smjer ispostave	vodoravno
Drška	DIN 1835 B
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Glodalo za utore

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	70 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	35 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	28 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	22 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	35 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		