

Garant**Glodalo za Woodruff utore, bez prevlake, \varnothing DC \times LC h11 \times e8: 13,5X2,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	194010 13,5X2,5
GTIN	4045197109170
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

Za obodno glodanje i popravke utora, križno ozubljeno.

Bokovi zubi su brušeni stoga se glodalo ne može zaglaviti u izratku. Površina specijalno obrađena.

Napomena:

Za glodanje Woodruff utora prema DIN 6888 ili za glodanje malih utora.

Tehnički opis

Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Za Woodruff utore DIN 6888	2,5 \times 5,0 mm
\varnothing reza D_c	13,5 mm
Broj zubi Z	10
\varnothing drške D_s	10 mm
Ukupna duljina L	56 mm
Duljina rezne oštrice l_1	2,5 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 5
Standard	DIN 850 D/F

Profil glodanja	križno ozubljen
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Smjer ispostave	vodoravno
Drška	DIN 1835 B
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Glodalo za utore

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	70 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	35 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	22 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	35 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		