

**Garant****Gruborezno glodalo za T-utore, bez prevlake, Ø DC × LC d11 × d11: 36X16mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	194050 36X16
GTIN	4045197109743
Razred artikla	11W

## Opis

### Izvedba:

Rezanje s gornje i donje strane te obodno.

Križno nazubljeno i s utorima za lomljenje odvojenih čestica.

### Napomena:

Za glodanje T utora prema DIN 650.

## Tehnički opis

Ø reza $D_c$	36 mm
za T-utore DIN 650	20 mm
Posmak $f_z$ u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Broj zubi $Z$	8
Oslobađanje Ø $D_1$	17 mm
Ø drške $D_s$	25 mm
Ukupna duljina $L$	103 mm
Duljina rezne oštrice $l_1$	16 mm
učinkovit broj oštrica $Z_{\text{eff}}$	4
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 5
Profil glodanja	križno ozubljen

Tolerancija nazivnog Ø	d11
Kut spirale	15 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno
Drška	DIN 1835 B
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Glodalo za utore

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	70 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	35 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	28 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	22 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	35 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		