

**uvex****Sandale, crne/žute uvex 1, S1, EU veličina cipela: 45**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	092110 45
GTIN	4031101543116
Razred artikla	04V

### Opis

**Izvedba:**

Sportske, posebno lagane i fleksibilne zaštitne cipele. Prikladne za osobe alergične na krom. Širina 11.

- **Gornji dio od mikrovelura.**
- **Materijal podstave Distance-Mesh.**
- **Kapica za zaštitu nožnih prstiju uvex xenova<sup>®</sup>, 100% bez metala.**
- **PU potplat s TPU umetcima i najboljim svojstvima ublažavanja udarca.**
- **Gotovo bešavna konstrukcija sprječava pritisak cipele na nogu.**
- **ESD oprema.**

Zaštitne sandale s dvostrukom čičak trakom i velikim otvorima za prozračivanje.

**Standard:**

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Razred zaštite: S1

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite

Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

### Tehnički opis

EU veličina obuće	45
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju	Composite

Materijal unutarnje obloge	Distance Mesh materijal podstave
Vodonepropusnost čitave cipele	ne
antistatički	da
Standard	Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Tip cipela	Sandala
protiv prodora vode i upijanja vode	ne
Sprečava klizanje	da
Zatvaranje	Sa čičkom
prikladno za osobe alergične na krom	da
Veličina US	12,5
Materijal đona	PU
Boja	crna/žuta
Apsorpcija energije na području pete	da
izmjenjivi uložak	da
Završni materijal	vodonepropusni Hightech-mikro velur.
Razred zaštite	S1
đon otporan na ulja i benzin	ne
Veličina UK	10,5
profiliran đon	da
Serija	uvex 1
Spol	Muškarci
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Sigurnosne sandale